

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.230

# Sezionatori sottocarico per fusibili NH

Stato: 12/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.230 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9344.230
Esecuzione	Per installazioni su piastre di montaggio
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
Colore	Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7035/7001
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame	Larghezza area serraggio: 50 mm Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 10 mm
for mounting plate assembly	sì
Connessione cavi	sup/inf
Connessione elettrica	Vite M10
Corrente nominale di esercizio max.	400 A
Tensione nominale di esercizio	400 V - 690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni	Larghezza: 210 mm Altezza: 298 mm
Connessione di conduttori	10 - 240 mm <sup>2</sup>
Numero dei poli	3 poli
con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)	sì
Sezione del conduttore tondo	10 - 240 mm <sup>2</sup>

## Caratteristiche

---

Confezione	1 pz.
Peso netto	3,178 kg
Peso lordo	3,18 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	1
Codice tariffa doganale	85365080
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Descrizione prodotto	SV Sezionatore Sottocarico Nh

## Approvazioni

---

Approvazioni	CQC-CCC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK