

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.310

**Sezionatori sottocarico per fusibili
NH**

Stato: 20/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.310 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9344.310
Esecuzione	Per installazioni su piastre di montaggio
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
Colore	Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7035/7001
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame for mounting plate assembly	Larghezza area serraggio: 50 mm Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 10 mm
Connessione cavi	sup/inf
Connessione elettrica	Vite M10
Corrente nominale di esercizio max.	630 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH	3
Nota	I dati tecnici indicati possono variare per le applicazioni secondo UR. Le applicazioni conformi a UR sono possibili solo se si abbinano fusibili «Special Purpose Fuses».
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni	Larghezza: 250 mm Altezza: 298 mm
Connessione di conduttori	10 - 300 mm ²
Numero dei poli	3 poli
Round conductor cross-section	10 - 300 mm ²

Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	3.6
Peso lordo	3.8
Quota di rame (kg / pezzo)	1.06
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177540736
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Approvazioni

Approvazioni	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK