

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9521.050

Contenitori PK in PRFV

Stato: 17/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9521.050 - Contenitori PK in PRFV con fori pretranciati

Contenitore a parete in polycarbonato rinforzato con fibre di vetro. Grado di protezione IP 66. La chiusura rapida del coperchio consente di risparmiare tempo durante le operazioni di manutenzione. Sicuro grazie al materiale autoestinguente.



Caratteristiche

Codice prodotto	PK 9521.050
Esecuzione	Contenitore PK chiuso con coperchio
Materiale	Contenitori: polycarbonato rinforzato con fibre di vetro Coperchio: polycarbonato rinforzato con fibre di vetro, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Viti del coperchio: poliammide Tappi di chiusura: polietilene
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con coperchio Viti del coperchio Tappi di chiusura per i fori di fissaggio a parete
Protection category NEMA	NEMA 4X
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Codice IK	IK08
Dimensioni	Larghezza: 254 mm Altezza: 180 mm Profondità: 111 mm

Caratteristiche

Ingresso cavi (numero x Ø)	M20 M25/M32 M32/M40
Numero fori pretranciati a passo metrico	24 x M20 4 x M25/M32 4 x M32/M40
Range temperatura di esercizio	-35 °C...80 °C
Materiale di base	Polycarbonato
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,849 kg
Peso lordo	0,91 kg
Codice tariffa doganale	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrizione prodotto	PK contenitore Polycarbonato di Derivazione 254X180X111

Approvazioni

Approvazioni	C-UL DNV-GL UL
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
