


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9661.230**

**Squadrette in rame elettrolitico per  
combinazioni PE/PEN**

Stato: 8/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9661.230 - Squadrette in rame elettrolitico per combinazioni PE/PEN per combinazioni PE/PEN

La combinazione PE/PEN, costituita da sbarre di distribuzione, squadrette Kombi e piastrine di accoppiamento, consente di realizzare una struttura verificata con prove di tipo in accordo alla IEC 61 439-1.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9661.230
Descrizione prodotto	La combinazione PE/PEN, costituita da sbarre di distribuzione, squadrette Kombi e piastrine di accoppiamento, consente di realizzare una struttura verificata con prove di tipo in accordo alla IEC 61 439-1.
Vantaggi	Grazie alle squadrette Kombi premontate, le piastrine di accoppiamento e le sbarre tagliate a misura secondo la larghezza dell'armadio, è possibile ridurre i tempi e i costi di montaggio
Applicazioni tipiche	Forma costruttiva 2-4 Altri
Materiale	Rame elettrolitico
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Approved short-circuit current capability	lcw 30 kA, 1 sec.
Per sbarre di distribuzione	Sbarre in rame elettrolitico con fori integrati
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM	30 - 10 mm
Per sbarre di distribuzione	Larghezza: 30 Altezza: 10 mm
Confezione	4 pz.
Peso netto	2
Peso lordo	2.177
Quota di rame (kg / pezzo)	0.408
Codice tariffa doganale	74198090

## Caratteristiche

---

EAN 4028177546653

ETIM 9 EC000329

ECLASS 8.0 27400605

## Approvazioni

---

Spiegazioni Dichiarazione di conformità  
Dichiarazione di conformità UK