

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9666.916

Armadi componibili VX25

Stato: 7/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 9666.916 - Armadi componibili VX25 Armadi di distribuzione ISV

Armadi componibili VX, come armadi di distribuzione, predisposti per moduli ISV.



Caratteristiche

Codice prodotto	VX 9666.916
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Porta/e, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Lamiere di fondo: zincate
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Struttura dell'armadio Porta/e Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Lamiere di fondo Parete posteriore Tetto Chiusura: doppio pettine 3 mm
Numero di porte	1

Caratteristiche

Nota	Per gli armadi di distribuzione ISV larghi 600 mm, utilizzare gli armadi VX Per uno zoccolo con altezza 200 mm, sono necessari 2 conf. di angolari per zoccolo da 100 mm e 2 conf. di flange per zoccolo da 100 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Grado di protezione NEMA	NEMA 12
Test specification	IEC 61 439-1/-2
Dimensioni	Larghezza: 850 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 600 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	89.2
Peso lordo	91.6
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	288,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177929722
ETIM 9	EC000214
ECLASS 8.0	27142409

Approvazioni

Approvazioni	Bureau Veritas DNV-GL
Certificati	Superficie
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità UK