

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.230

Adattatori di connessione RiLineX

Stato: 14/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.230 - Adattatori di connessione RiLineX

Adattatore di connessione per RiLineX con fissaggio a vite.



Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9360.230
Vantaggi	Fissaggio al sistema a sbarre e collegamento dei cavi con una sola vite
Materiale	Poliammide (PA 6) Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 9005
Corrente nominale per conduttore rotondo	630 A
Corrente nominale per conduttore rotondo (UL)	600 A
Corrente nominale per sbarra di rame lamellare	790 A
Corrente nominale per sbarra di rame lamellare (UL)	760 A
Valori elettrici UL (SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS, non protetto 100 kA - 600 V, Interruttore max. 400 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, Fusibile Class L max. 1200 A, JDDZ/7
Connessione cavi	sup/inf
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm

Caratteristiche

Numero dei poli	3 poli
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre	RiLineX RiLine60
Dimensioni	Larghezza: 126,8 mm Altezza: 239,4 mm Profondità: 104,6 mm
Connessione di conduttori	95 - 240 mm ²
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda	95 - 240 mm ²
Collegamento di conduttori tondi, a fili sottili con puntalini AWG	AWG 3/0 - AWG 450
Connessione di conduttori tondi, multipli	95 - 240 mm ²
Connessione di conduttori tondi, multifilari AWG	AWG 3/0 - AWG 450
Collegamento di conduttori a sezione settoriale, unifilari	120 - 240 mm ²
Connessione di conduttori settoriali unifilari AWG	AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Connessione di conduttori tondi con sezione sagomata, multifilari	95 - 240 mm ²
Collegamento di conduttori settoriali, multifilari AWG	AWG 3/0 - AWG 450 kcmil
Connection sector conductor (max.)	240 mm ²
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	24 x 20 mm
Tensione nominale	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Categoria di sovratensione	4

Caratteristiche

Grado di inquinamento	3
Norme	IEC/EN 61439-1 UL 508
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	12 kV
Tensione nominale di isolamento Ui	1.000 V
Power dissipation (max.)	20 W
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 2XB
Operation humidity max.	90 %
Range temperatura di esercizio	-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...90 %
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.5
Peso lordo	1.62
Codice tariffa doganale	85369010
EAN	4028177997233
ETIM 9	EC001531

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità