

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9676.749**

**Piastra di connessione**

Stato: 3/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.749 - Piastra di connessione per sbarre lamellari in rame

Per la connessione di sbarre lamellari in rame piatto.

## Caratteristiche

|  |  |
|--|--|
| Codice prodotto  | SV 9676.749  |
| Descrizione prodotto   | Per il collegamento delle sbarre lamellari in rame al sistema sbarre di distribuzione in rame piatto. Per sbarre con spessore 10 mm.   |
| Materiale  | Piastra di connessione: E-Cu<br>Pezzo stampato: acciaio inox<br>Aggancio sbarre: acciaio inox  |
| Parti incluse nella fornitura  | Materiale di fissaggio incluso (senza viti)  |
| Indicazioni per il montaggio   | Selezionare la lunghezza delle viti in base alla larghezza B delle sbarre di distribuzione, ad es. lunghezza vite = B + quota di fissaggio. Le viti non fanno parte della fornitura.<br>Agganci sbarre con dadi ad innesto M10 |
| Guide per linea  | 2  |
| Quota di fissaggio   | 50 mm  |
| Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A) | 100 x 20 mm  |
| Per sbarre in rame lamellare   | Quantità: 2<br>con n. di lamelle: 10<br>con lamelle di larghezza: 100 mm<br>con lamelle di spessore: 1 mm  |
| Confezione   | 1 pz.  |
| Peso netto   | 0,62 kg  |
| Peso lordo   | 0,639 kg   |
| Quota di rame (kg / pezzo)   | 0,27   |
| Codice tariffa doganale  | 73269098   |
| ETIM 9   | EC002270   |

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0

27400613

---

Descrizione prodotto

SV Derivazione da sbarre FLAT-PLS con morsetto, area di  
connessione LA: 100x20 mm

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità  
Dichiarazione di conformità UK