

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.110

**Interruttore sezionatore per fusibili
NH**

Stato: 22/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.110 - Interruttore sezionatore per fusibili NH

Tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 185 mm.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9677.110
Esecuzione	Singolo polo
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 Elementi di contatto: rame duro parzialmente argentato
Colore	Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7001 Maniglia: RAL 7016
Per grandezza fusibili NH	1
Per sistemi sbarre con interasse	185 mm
Connessione cavi	sup/inf
Connessione elettrica	Perno M12
Numero dei poli	3 poli
Tensione nominale di esercizio	800 V (AC), 3~
Corrente nominale di esercizio max.	250 A
Nota	In caso di componenti montati su sbarre di distribuzione con copertura dai contatti diretti è necessario utilizzare il terminale di contatto
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Per installazione trasformatori	sì
Dimensioni	Larghezza: 100 mm Altezza: 670 mm
Connessione di conduttori	6 - 240 mm ²
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 10 mm

Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	4,9 kg
Peso lordo	4,94 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	1,73
Codice tariffa doganale	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Descrizione prodotto	SV Portafusibili sezionatore NH multiplo, Gr. 1, 250 A, 800 V, 3 poli, perni M12, passo 185 mm, sezionabile 1 polo, predisposto per l'installazione dei trasformatori di corrente

Approvazioni

Approvazioni	CQC-CCC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK