Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





RX 9360.802 Base portafusibile RiLineX

Stato: 2/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



RX 9360.802 - Base portafusibile RiLineX

Base porta fusibili per sistemi a sbarre RiLineX da 60 mm. Per fusibili D 01 (con anello di adattamento) e D 02 (E18). Con monitoraggio ottico a LED dello stato del fusibile. Il dispositivo non utilizza virole, ma portafusibili che, in posizione aperta, sono chiudibili a chiave e, in posizione chiusa, sono piombabili. Connessione conduttori facilitata tramite morsetto a molla fino a 16 mm² con angolazione di 45°. Il dispositivo è adatto al montaggio a scatto senza utensili ed è dotato di adattamento semi-automatico allo spessore delle sbarre da 5 o 10 mm.



Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9360.802
Vantaggi	Contatto sicuro dei fusibili (senza virola)
	Montaggio a scatto e regolazione semplice per sbarre con spessore 5/10 mm
	Monitoraggio ottico a LED dello stato dei fusibili
	Verifica della tensione tramite apertura dedicata
	Morsetto a molla esente da manutenzione fino a 16 mm²
	Protezione completa senza necessità di accessori aggiuntivi, come cappucci di protezione per viti
Product modification	(secondario)
Materiale	Poliammide (PA 6)
	Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 35745
	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	4 basi portafusibile a leva
	12 riduttori per fusibili D01
Connessione cavi	inferiore
Numero dei poli	3 poli

© Rittal 2025

2

Caratteristiche

Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre	RiLineX RiLine60
Dimensioni	Larghezza: 26,8 mm Altezza: 253,8 mm Profondità: 89,8 mm
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda	1,5 - 16 mm²
Collegamento di conduttori tondi, a fili sottili con puntalini AWG	AWG 16 - AWG 6
Connessione di conduttori tondi, multipli	1,5 - 16 mm²
Connessione di conduttori tondi, multifilari AWG	AWG 16 - AWG 6
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Per sbarre di distribuzione	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tensione nominale	400 V AC
Categoria di sovratensione	4
Grado di inquinamento	3
Norme	IEC/DIN EN 60 947-3
Rated insulation voltage	1.000 V
Power dissipation (max.)	5,5 W
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
Range temperatura di esercizio	-5 °C55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	1090 %
	AC-21B (400 V/100 A)

© Rittal 2025 3

Caratteristiche

Fusibili	D 02-E 18
Confezione	4 pz.
Peso netto	1.432
Peso lordo	1.437
Quota di rame (kg / pezzo)	0.07
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001644

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

© Rittal 2025