

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.802

Base portafusibile RiLineX




Stato: 14/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.802 - Base portafusibile RiLineX

Base porta fusibili per sistemi a sbarre RiLineX da 60 mm. Per fusibili D 01 (con anello di adattamento) e D 02 (E18). Con monitoraggio ottico a LED dello stato del fusibile. Il dispositivo non utilizza virole, ma portafusibili che, in posizione aperta, sono chiudibili a chiave e, in posizione chiusa, sono piombabili. Connessione conduttori facilitata tramite morsetto a molla fino a 16 mm² con angolazione di 45°. Il dispositivo è adatto al montaggio a scatto senza utensili ed è dotato di adattamento semi-automatico allo spessore delle sbarre da 5 o 10 mm.



Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9360.802
Vantaggi	<p>Contatto sicuro dei fusibili (senza virola)</p> <p>Montaggio a scatto e regolazione semplice per sbarre con spessore 5/10 mm</p> <p>Monitoraggio ottico a LED dello stato dei fusibili</p> <p>Verifica della tensione tramite apertura dedicata</p> <p>Morsetto a molla esente da manutenzione fino a 16 mm²</p> <p>Protezione completa senza necessità di accessori aggiuntivi, come cappucci di protezione per viti</p>
Modifica del prodotto	(secondario)
Materiale	<p>Poliammide (PA 6)</p> <p>Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0</p>
Colore	<p>RAL 35745</p> <p>RAL 9005</p>
Parti incluse nella fornitura	<p>4 basi portafusibile a leva</p> <p>12 riduttori per fusibili D01</p>

Caratteristiche

Corrente nominale max.	63 A
Connessione cavi	inferiore
Numero dei poli	3 poli
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre	RiLineX RiLine60
Dimensioni	Larghezza: 26,8 mm Altezza: 253,8 mm Profondità: 89,8 mm
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda	1,5 - 16 mm ²
Collegamento di conduttori tondi, a fili sottili con puntalini AWG	AWG 16 - AWG 6
Connessione di conduttori tondi, multipli	1,5 - 16 mm ²
Connessione di conduttori tondi, multifilari AWG	AWG 16 - AWG 6
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Per sbarre di distribuzione	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tensione nominale	400 V AC
Categoria di sovratensione	4
Grado di inquinamento	3
Norme	IEC/DIN EN 60 947-3
Tensione nominale di isolamento Ui	1.000 V
Power dissipation (max.)	5,5 W
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 2XB
Operation humidity max.	90 %
Range temperatura di esercizio	-5 °C...55 °C

Caratteristiche

Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...90 %
Categoria di impiego	AC-21B (400 V/100 A)
Fusibili	D 02-E 18
Confezione	4 pz.
Peso netto	1.432
Peso lordo	1.437
Quota di rame (kg / pezzo)	0.07
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001644

Approvazioni

Spiegazioni **Dichiarazione di conformità**