


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9362.005

# Interruttore sezionatore portafusibile NH RiLineX

Stato: 6/07/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.005 - Interruttore sezionatore portafusibile NH RiLineX

Sezionatore portafusibili NH RiLineX, gr. 00, per sistemi a sbarre da 60 mm. Coperchio chiudibile a chiave e piombabile, con indicatore visivo dello stato dei fusibili. Controllo della tensione tramite punti di misura integrati nel coperchio. Per facilitare la manutenzione, i sezionatori per fusibili NH dispongono di una posizione di parcheggio. Versione di collegamento con morsetto a vite M8. Uscita cavi configurabile in alto o in basso. Incluso monitoraggio elettronico del fusibile.



## Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9362.005
Esecuzione	con controllo elettronico del fusibile (ESÜ) Per sistemi a sbarre interasse 60 mm con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)
Vantaggi	Coperchio chiudibile a chiave e piombabile Verifica della tensione tramite apertura dedicata Montaggio a scatto fino a 250 A con regolazione semplice per sbarre di spessore 5/10 mm Modifica senza attrezzi dell'uscita del cavo Posizione di parcheggio per facilitare le operazioni di manutenzione Tutte le soluzioni sono disponibili anche con monitoraggio elettronico dei fusibili
Materiale	Poliammide (PA 6) Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato

# Caratteristiche

Colore	RAL 9005 RAL 35745
Parti incluse nella fornitura	Connettore per il monitoraggio elettrico dei fusibili incluso
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Connessione cavi	sup/inf
Connessione elettrica	Vite M8
Fusibili	NH 00 NH 000
Tensione nominale di esercizio	690 V AC
Per grandezza fusibili NH	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni	Larghezza: 106 mm Altezza: 229,5 mm Profondità: 104,5 mm
Range temperatura di esercizio	-5 °C...35 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...70 °C
Per sbarre di distribuzione	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre	RiLineX RiLine60
Numero dei poli	3 poli
Categoria di impiego	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Grado di inquinamento	3
con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)	sì

## Caratteristiche

Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 2XB
Potenziale di carico d'incendio	16,6 MJ/m <sup>2</sup>
Potenza dissipata max.	19 W
Potenza dissipata per ogni fusibile (max.)	12 W
Confezione	1 pz.
Peso netto	1,135 kg
Peso lordo	1,155 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,363
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,71
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001040
Descrizione prodotto	RX Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 00, 160 A, tripolari, vite M8, con monitoraggio del fusibile 800 V

## Approvazioni

Approvazioni	CQC-CCC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità PCF-declaration