


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9690.041

Armadio per soluzioni di accumulo di energia

Stato: 17/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9690.041 - Armadio per soluzioni di accumulo di energia VX ESS

Telaio dell'armadio con tetto, porta perforata e parete posteriore. Con allestimento interno versatile. Ideale per una espansione efficiente e modulare dei sistemi di accumulo energetico con guide di scorrimento.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9690.041
Esecuzione	Con allestimento interno versatile
Materiale	Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Tetto: lamiera d'acciaio da 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Porta, tetto e parete posteriore: verniciatura a polvere, bucciata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Struttura dell'armadio Porta e parete posteriore, con fori di aerazione Tetto Chiusura: doppio pettine 3 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 20
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	68.1
Peso lordo	72.1
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	216,29 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato

Caratteristiche

EAN 4028177044296

ETIM 9 EC000261

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità