
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9690.043

Armadio per soluzioni di accumulo di energia

Stato: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SV 9690.043 - Armadio per soluzioni di accumulo di energia VX ESS

Telaio dell'armadio con tetto, porta perforata e parete posteriore. Con allestimento interno versatile. Ideale per una espansione efficiente e modulare dei sistemi di accumulo energetico con guide di scorrimento.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9690.043
Esecuzione	Con allestimento interno versatile
Materiale	Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Tetto: lamiera d'acciaio da 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
	Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Porta, tetto e parete posteriore: verniciatura a polvere, bucciata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Struttura dell'armadio Porta e parete posteriore, con fori di aerazione Tetto Chiusura: doppio pettine 3 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 20
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 800 mm
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	290,48 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarat
EAN	4028177044319
ETIM 9	EC000261

© Rittal 2025 2

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025 3