
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






# SK 3181.125 プリーツフィルター

State: 2025/12/13 (Source: rittal.com/jp-ja)



# SK 3181.125 - プリーツフィルター フィルターファンユニットとルーフ型ファン、クーリングユニットとチラー用

高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。また、フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。



#### **Features**

品番	SK 3181.125	
仕様	フィルターファン/フィルタールーバー用	
材質	プリーツフィルター:ポリエステル、メルトブローンポリカーボ ネートをベースにしています 吸収マット:100 % ポリエステル製	
塗装色	白	
注記:	機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正 フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。	
適用品番	3239.3xx 3239.7xx	

© Rittal 2025 2

### **Features**

寸法:	幅: 167 mm 高さ: 167 mm 奥行: 21 mm
寸法 (吸収マット)	幅: 173 mm 高さ: 173 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55、フィルターファンユニット / フィルタールーバーに取り付け た場合
品番について	EMC フィルターファンユニットでの使用には適していません。
1パック	5 個
純質量	0.24
総質量	0.26
関税率番号	56039390
EAN	4028177969100
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# **Approvals**

Approvals	UR + C-UR (recognized)	

© Rittal 2025