## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# PK 9514.050 Contenitori PK in PRFV

Stato: 9/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## PK 9514.050 - Contenitori PK in PRFV con fori pretranciati

Contenitore a parete in policarbonato rinforzato con fibre di vetro. Grado di protezione IP 66. La chiusura rapida del coperchio consente di risparmiare tempo pdurante le operazioni di manutenzione. Sicuro grazie al materiale autoestinguente.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	PK 9514.050
Esecuzione	Contenitore PK chiuso con coperchio
Materiale	Contenitori: policarbonato rinforzato con fibre di vetro Coperchio: policarbonato rinforzato con fibre di vetro, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Viti del coperchio: poliammide Tappi di chiusura: polietilene
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con coperchio Viti del coperchio Tappi di chiusura per i fori di fissaggio a parete
Protection category NEMA	NEMA 4X
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Codice IK	IK08
Dimensioni	Larghezza: 180 mm Altezza: 110 mm Profondità: 90 mm

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

Ingresso cavi (numero x Ø)	M20
	M20/M25
	M32/M40
Numero fori pretranciati a passo	16 x M20
metrico	2 x M20/M25
	2 x M32/M40
Range temperatura di esercizio	-35 °C80 °C
Materiale di base	Policarbonato
Confezione	2 pz.
Peso netto	0.77
Peso lordo	0.863
Codice tariffa doganale	94037000
EAN	4028177490208
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Approvazioni

	DNV-GL UL	
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità	

© Rittal 2025 3