

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9522.000

Containitori PK in PRFV

Stato: 1/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



PK 9522.000 - Contenitori PK in PRFV senza fori pretranciati

Contenitore a parete in policarbonato rinforzato con fibre di vetro. Grado di protezione IP 66. La chiusura rapida del coperchio consente di risparmiare tempo durante le operazioni di manutenzione. Sicuro grazie al materiale autoestinguente.



Caratteristiche

Codice prodotto	PK 9522.000
Esecuzione	Contenitore PK chiuso con coperchio
Descrizione prodotto	Utilizzo nel campo di temperatura ambiente: -35 °C...+80 °C. Le temperature indicate possono essere limitate dai dispositivi installati.
Materiale	Contenitori: policarbonato rinforzato con fibre di vetro Coperchio grigio: policarbonato rinforzato con fibre di vetro, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Viti del coperchio: poliammide Tappi di chiusura: polietilene
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con coperchio Viti del coperchio Tappi di chiusura per i fori di fissaggio a parete
Protection category NEMA	NEMA 4X

Caratteristiche

Grado di protezione IP secondo EN	IP 66
60 529	
Codice IK	IK08
Dimensioni	Larghezza: 254 mm Altezza: 180 mm Profondità: 165 mm
Range temperatura di esercizio	-35 °C...80 °C
Materiale di base	Policarbonato
Confezione	1 pz.
Peso netto	1
Peso lordo	1.164
Codice tariffa doganale	94037000
EAN	4028177139817
E-Number Sweden	E3404596
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvazioni

Approvazioni	C-UL DNV-GL UL
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità