### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





### SV 9635.110

# Adattatori per dispositivi di protezione

Stato: 28/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## SV 9635.110 - Adattatori per dispositivi di protezione tripolare

Per il montaggio meccanico e il collegamento degli interruttori sul profilo base (board).

#### Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9635.110
Funzionamento	Per il montaggio meccanico e il contatto diretto degli interruttori sul profilato base (board) Montaggio dell'interruttore tramite punti di fissaggio a regolazione variabile (M4)
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Nota	Quando si sceglie l'adattatore per dispositivi di protezione, è necessario rispettare la distanza di montaggio dell'interruttore automatico  A seconda dell'interruttore utilizzato, è possibile una riduzione delle prestazioni  I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Corrente nominale max.	160 A
Tensione nominale di esercizio	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Numero dei poli	3 poli
Dimensioni	Larghezza: 90 mm Altezza: 160 mm Profondità: 45 mm
Distance between fixing points	30 mm
Connessione cavi	sup/inf

© Rittal 2025

### Caratteristiche

Per produttori (tipo)	ABB (XT2) Allen Bradley (140G-H) Eaton (NZM1)
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.55
Peso lordo	0.588
Quota di rame (kg / pezzo)	0.276
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177951846
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

### Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3