Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3215.700 水冷式熱交換器

State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)




SK 3215.700 - 水冷式熱交換器 ウォール型 HD

食品・嗜好品産業の衛生的な製造環境での使用に適した水冷式熱交換器 - リタール ハイジェニックデザイン シリーズへの最適な補足製品です。クリーニングのしやすい構造は、コンタミネーションリスクを減らし、食品の安全性を保証します。







Features

品番	SK 3215.700
仕様	水配管部品は銅/黄銅(Cu/CuZn)製
製品説明	食品・嗜好品産業の衛生的な製造環境での使用に適した水冷式熱交換器 - リタール ハイジェニックデザイン シリーズへの最適な補足製品です。クリーニングのしやすい構造は、コンタミネーションリスクを減らし、食品の安全性を保証します。
メリット	クリーニングがしやすく、衛生面を考慮した構造 30°のルーフ傾斜は、物を置くことを防ぎ、水分が溜まらないよう にします 外周に取り付けてある交換可能なシリコンパッキンは、ハウジング と水冷式熱交換器との間が汚れることを防ぎます。
材質	エンクロージャー:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面	ハウジング:ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 μm

© Rittal 2025

Features

同梱品	配線済み
	穴加工用テンプレート
	密閉部品および固定部品
冷却能力	L 35 W 10 (200 l/h 時): 1 kW
	L 35 W 10 (400 l/h 時): 1.2 kW
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 77 W
	60 Hz の場合: 104 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.38 A
	60 Hz の場合: 0.47 A
許容最大圧力 (p 最大)	1 - 10 バール
デューティーサイクル	100 %
冷却剤	水(仕様についてはお問合せ下さい)
送水温度	1 °C30 °C
水配管接続	G ☑ インチおねじ
温度制御	サーモスタット制御の電磁弁
温度監視	内蔵サーモスタット、切り替え接点 (C 接点) 付き、接点容量 16 A、
	設定範囲 +20 °C ~ +60 °C (工場設定値 +35 °C)
動作温度範囲	1 °C70 °C
寸法:	幅: 215 mm
	高さ: 982 mm
	奥行: 100 mm
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
設定範囲	20 °C60 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 56/59

© Rittal 2025 3

Features

Protection category NEMA	NEMA 4X
1パック	1個
純質量	14
総質量	14
関税率番号	84158300
EAN	4028177806405
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Approvals

Approvals	CSA
PP	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025