

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9666.916

Armadi componibili VX25

Stato: 4/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9666.916 - Armadi componibili VX25 Armadi di distribuzione ISV

Armadi componibili VX, come armadi di distribuzione, predisposti per moduli ISV.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto | VX 9666.916 |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Superficie | Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Porta/e, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Lamiere di fondo: zincate |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Struttura dell'armadio Porta/e Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Lamiere di fondo Parete posteriore Tetto Chiusura: doppio pettine 3 mm |
| Numero di porte | 1 |

Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Nota | Per gli armadi di distribuzione ISV larghi 600 mm, utilizzare gli armadi VX Per uno zoccolo con altezza 200 mm, sono necessari 2 conf. di angolari per zoccolo da 100 mm e 2 conf. di flange per zoccolo da 100 mm |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55 |
| Grado di protezione NEMA | NEMA 12 |
| Test specification | IEC 61 439-1/-2 |
| Dimensioni | Larghezza: 850 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 600 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 89.2 |
| Peso lordo | 91.6 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 288,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| EAN | 4028177929722 |
| ETIM 9 | EC000214 |
| ECLASS 8.0 | 27142409 |

Approvazioni

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Approvazioni | Bureau Veritas DNV-GL |
| Certificati | Superficie |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità UK |