Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 9666.916 Armadi componibili VX25

Stato: 15/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



VX 9666.916 - Armadi componibili VX25 Armadi di distribuzione ISV

Armadi componibili VX, come armadi di distribuzione, predisposti per moduli ISV.







Caratteristiche

Codice prodotto	VX 9666.916
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Porta/e, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Lamiere di fondo: zincate
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Struttura dell'armadio Porta/e Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Lamiere di fondo Parete posteriore Tetto Chiusura: doppio pettine 3 mm
Numero di porte	1

© Rittal 2025

Caratteristiche

Nota	Per gli armadi di distribuzione ISV larghi 600 mm, utilizzare gli armadi VX	
	Per uno zoccolo con altezza 200 mm, sono necessari 2 conf. di	
	angolari per zoccolo da 100 mm e 2 conf. di flange per zoccolo da	
	100 mm	
0 1 1: 1 : 10 1	ID EE	
Grado di protezione IP secondo	IP 55	
IEC 60 529		
Grado di protezione NEMA	NEMA 12	
T	JEO 61 400 1 / O	
Test specification	IEC 61 439-1/-2	
Dimensioni	Larghezza: 850 mm	
	Altezza: 2.000 mm	
	Profondità: 600 mm	
Confezione	1 pz.	
Peso netto	89.2	
Peso lordo	91.6	
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	288,3 kg CO2 eq (Cat B)	
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato	
	approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato	
Codice tariffa doganale	94032080	
EAN	4028177929722	
ETIM 9	EC000214	
ECLASS 8.0	27142409	

Approvazioni

Approvazioni	Bureau Veritas DNV-GL
Certificati	Superficie
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3