Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3237.710 Blue e+ フィルターファンユニット

State: 2025/12/01 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3237.710 - Blue e+ フィルターファンユニット

面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。換気性能:20 - 1160 m^3/h 。保護等級は基準に従ってIP 54。







Features

品番	SK 3237.710
仕様	ウォール型
製品説明	斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定 性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、 エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
メリット	ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易 になりました 最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取 り付けがより迅速に 斜流ファン技術は、圧力安定性を向上させ、エンクロージャー内の 均一かつ安定した換気を実現します 工具不要の組み立て
材質	プラスチック
塗装色	RAL 7035
同梱品	組み立て済みユニット一式、フリースフィルターマットを含む

© Rittal 2025

Features

ファン	軸流、くま取りモーター
風量 (無障害フロー)、フリース	50 Hz の場合: 20 m³/h
フィルター付き 	60 Hz の場合: 25 m³/h
風量、付属するフィルタールー	50 Hz の場合: 15 m³/h
バー併用時 (フリースフィルターを 使用)	60 Hz の場合: 18 m³/h
定格電圧	115 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 12 W
	60 Hz の場合: 10 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.14 A
	60 Hz の場合: 0.13 A
寸法:	幅: 116.5 mm
	高さ: 116.5 mm
	奥行: 64.5 mm
取り付け可能奥行	46 mm
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 92 mm
	カットアウト高さ: 92 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルターの使用で
	IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で
保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルターの使用で
	Type 3, 3R、フリースフィルターと防水フードの使用で
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A
注記:	フィルターファン 3237.XXX の場合は、電源をファンから出ている 2本の単線 (長さ約 300 mm) につなぎますが、その他のすべての フィルターファンについては、スプリングクランプ式端子台経由で 結線します
動作温度範囲	-15 °C55 °C

© Rittal 2025

Features

保管温度範囲	-30 °C70 °C
騒音レベル	50 Hz の場合: 42 dB(A) 60 Hz の場合: 47 dB(A)
1パック	1個
純質量	0.464
総質量	0.466
関税率番号	84145915
EAN	4028177998292
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Approvals

Approvals	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 4