

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.085

Interruttore sezionatore NH

Stato: 3/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9677.085 - Interruttore sezionatore NH con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)

Tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 185 mm.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9677.085
Esecuzione	Tripolari
Funzionamento	Comando tramite interruttore automatico a scatto rapido Separazione sicura dei contatti mediante doppio sezionamento
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 Elementi di contatto: rame duro parzialmente argentato
Colore	Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7001 Maniglia: RAL 7016
Per grandezza fusibili NH	00
Per sistemi sbarre con interasse	185 mm
Connessione cavi	inferiore
Connessione elettrica	Vite M8
Installation type	Fissaggio a vite
Numero dei poli	3 poli
Tensione nominale di esercizio	400 V, 3~
Corrente nominale di esercizio max.	160 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Per installazione trasformatore	sì
Dimensioni	Larghezza: 50 mm Altezza: 860 mm

Caratteristiche

Connessione di conduttori	1,5 - 95 mm ²
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 10 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	5.68
Peso lordo	5.92
Quota di rame (kg / pezzo)	0.959
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177806733
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---
