

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.800

## Blue e+ フィルターファンユニット


State: 2026/01/12 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3238.800 - Blue e+ フィルターファンユニット EMC

平面に、工具を使用せずに取り付けることのできる、EMC シールド仕様のフィルターファンユニット一式。風量 20 ~ 900 m<sup>3</sup>/h



## Features

品番	SK 3238.800
仕様	ウォール型 EMC
製品説明	EMC フィルターファンは、高いシールド効果と減衰効果を提供し、EN 61587-3 に準拠した要件レベル 2 を満たします。
メリット	ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました 最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に 斜流ファン技術は、圧力安定性を向上させ、エンクロージャー内の均一かつ安定した換気を実現します 工具不要の組み立て
材質	プラスチック
塗装色	RAL 7035
同梱品	組み立て済みユニット一式、EMC フィルターマットを含む

# Features

ファン	軸流、くま取りモーター
風量 (無障害フロー)、フリース フィルター付き	50 Hz の場合: 53 m <sup>3</sup> /h 60 Hz の場合: 64 m <sup>3</sup> /h
風量、付属するフィルターラー バー併用時 (フリースフィルターを 使用)	50 Hz の場合: 40 m <sup>3</sup> /h 60 Hz の場合: 46 m <sup>3</sup> /h
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 14.7 W 60 Hz の場合: 16.5 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.1 A 60 Hz の場合: 0.12 A
寸法 :	幅: 148.5 mm 高さ: 148.5 mm 奥行: 82.5 mm
取り付け可能奥行	64 mm
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 124 mm カットアウト高さ: 124 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルターの使用で IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で
保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルターの使用で Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルターと防水フードの使用で
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A
注記 :	エネルギー効率の改善や機器の寿命を延ばすために、サーモスタッフ または温度表示 & サーモスタッフの使用をお勧めします。
動作温度範囲	-15 °C...55 °C
保管温度範囲	-30 °C...70 °C

# Features

---

騒音レベル	50 Hz の場合: 52 dB(A) 60 Hz の場合: 54 dB(A)
1パック	1 個
純質量	0.8
総質量	0.92
関税率番号	84145915
EAN	4028177997646
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Approvals

---

Approvals	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書