## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3239.724 Blue e+ フィルターファンユニット

State: 2025/12/01 (Source: rittal.com/jp-ja)




## SK 3239.724 - Blue e+ フィルターファンユニット

面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。換気性能:20 - 1160 $\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ 。保護等級は基準に従ってIP 54。







#### **Features**

品番	SK 3239.724
四番	JI JZJJ.IZT
仕様	ウォール型
製品説明	斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定 性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、 エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
メリット	プリーツフィルターを使用 (出荷時状態) しているため、最大限の風量を実現 ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易 になりました 最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に 斜流ファン技術は、圧力安定性を向上させ、エンクロージャー内の 均一かつ安定した換気を実現します 工具不要の組み立て
材質	プラスチック

#### **Features**

RAL 7035
組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む
軸流、直流モーター
DC の場合: 100 m³/h
DC の場合: 110 m³/h
DC の場合: 75 m³/h
DC の場合: 92 m³/h
24 V (DC)
DC の場合: 5.7 W
DC の場合: 0.27 A
DG 45 <sup></sup> 加口: 6.21 7 (
幅: 204 mm 高さ: 204 mm 奥行: 105 mm
幅: 204 mm 高さ: 204 mm
幅: 204 mm 高さ: 204 mm 奥行: 105 mm

## **Features**

保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防 水フードの使用で
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A
注記:	フィルターファン 3237.XXX の場合は、電源をファンから出ている 2本の単線 (長さ約 300 mm) につなぎますが、その他のすべての フィルターファンについては、スプリングクランプ式端子台経由で 結線します
動作温度範囲	-15 °C55 °C
保管温度範囲	-30 °C70 °C
騒音レベル	DC の場合: 51 dB(A)
1パック	1個
純質量	0.78
総質量	0.989
関税率番号	84145915
EAN	4028177998179
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Approvals

Approvals	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)

# **Approvals**

Explanations

CE適合宣言書