Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3240.800 Blue e+ フィルターファンユニット

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3240.800 - Blue e+ フィルターファンユニット EMC

平面に、工具を使用せずに取り付けることのできる、EMC シールド仕様のフィルターファンユニット一式。 風量 $20\sim 900~\text{m}^3/\text{h}$







Features

品番	SK 3240.800
仕様	ウォール型
	EMC
製品説明	EMC フィルターファンは、高いシールド効果と減衰効果を提供
	し、EN 61587-3 に準拠した要件レベル 2 を満たします。
メリット	ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易
	になりました
	最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取
	り付けがより迅速に
	斜流ファン技術は、圧力安定性を向上させ、エンクロージャー内の
	均一かつ安定した換気を実現します
	工具不要の組み立て
材質	プラスチック
塗装色	RAL 7035
同梱品	組み立て済みユニット一式、EMC フィルターマットを含む

© Rittal 2025

Features

ファン	斜流、くま取りモーター
風量 (無障害フロー)、フリース	50 Hz の場合: 175 m³/h
フィルター付き	60 Hz の場合: 157 m³/h
風量、付属するフィルタールー	50 Hz の場合: 130 m³/h
バー併用時 (フリースフィルターを 使用)	60 Hz の場合: 112 m³/h
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 33.1 W
	60 Hz の場合: 37.3 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.2 A
	60 Hz の場合: 0.21 A
寸法:	幅: 255 mm
	高さ: 255 mm
	奥行: 129 mm
取り付け可能奥行	108 mm
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 224 mm
	カットアウト高さ: 224 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルターの使用で
	IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で
保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルターの使用で
	Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルターと防水フードの使用で
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A
注記:	エネルギー効率の改善や機器の寿命を延ばすために、サーモスタッ
	トまたは温度表示&サーモスタットの使用をお勧めします。
動作温度範囲	-30 °C55 °C
保管温度範囲	-30 °C70 °C

© Rittal 2025 3

Features

騒音レベル 50 Hz の場合: 48 dB(A 60 Hz の場合: 45 dB(A 1パック 1 個 2.16 総質量 2.362 関税率番号 84145915 EAN 4028177998094 ETIM 9 EC000320 ETIM 8 EC000320 ECLASS 8.0 27180716	
純質量2.16総質量2.362関税率番号84145915EAN4028177998094ETIM 9EC000320ETIM 8EC000320	
総質量 2.362 関税率番号 84145915 EAN 4028177998094 ETIM 9 EC000320 ETIM 8 EC000320	
関税率番号 84145915 EAN 4028177998094 ETIM 9 EC000320 ETIM 8 EC000320	
EAN 4028177998094 ETIM 9 EC000320 ETIM 8 EC000320	
ETIM 9 EC000320 ETIM 8 EC000320	
ETIM 8 EC000320	
ECLASS 8.0 27180716	
ECEASS 8.0 27100710	

Approvals

Approvals	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Explanations	

© Rittal 2025