Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3240.810 Blue e+ フィルターファンユニット

State: 2025/10/30 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3240.810 - Blue e+ フィルターファンユニット EMC

平面に、工具を使用せずに取り付けることのできる、EMC シールド仕様のフィルターファンユニット一式。 風量 $20\sim 900~\text{m}^3/\text{h}$







Features

品番	SK 3240.810
仕様	ウォール型
	EMC
製品説明	EMC フィルターファンは、高いシールド効果と減衰効果を提供
	し、EN 61587-3 に準拠した要件レベル 2 を満たします。
メリット	ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易
	になりました
	最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取
	り付けがより迅速に
	斜流ファン技術は、圧力安定性を向上させ、エンクロージャー内の
	均一かつ安定した換気を実現します
	工具不要の組み立て
材質	プラスチック
塗装色	RAL 7035
同梱品	組み立て済みユニット一式、EMC フィルターマットを含む

© Rittal 2025

Features

ファン	斜流、くま取りモーター
風量 (無障害フロー)、フリース	50 Hz の場合: 175 m³/h
フィルター付き 	60 Hz の場合: 157 m³/h
風量、付属するフィルタールー	50 Hz の場合: 130 m³/h
バー併用時 (フリースフィルターを 使用)	60 Hz の場合: 112 m³/h
定格電圧	115 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 35.5 W
	60 Hz の場合: 38.2 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.41 A
	60 Hz の場合: 0.42 A
寸法:	幅: 255 mm
	高さ: 255 mm
	奥行: 129 mm
取り付け可能奥行	108 mm
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 224 mm
	カットアウト高さ: 224 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルターの使用で
	IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で
保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルターの使用で
	Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルターと防水フードの使用で
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
注記:	エネルギー効率の改善や機器の寿命を延ばすために、サーモスタッ
	トまたは温度表示&サーモスタットの使用をお勧めします。
動作温度範囲	-30 °C55 °C
保管温度範囲	-30 °C70 °C

© Rittal 2025 3

Features

騒音レベル	50 Hz の場合: 48 dB(A) 60 Hz の場合: 45 dB(A)
1パック	1個
純質量	1.82
関税率番号	84145915
EAN	4028177998087
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Approvals

Approvals	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025