

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.880

## Trasformatore di misura

Stato: 27/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.880 - Trasformatore di misura

Per la misurazione induttiva del flusso di corrente.



## Caratteristiche

|                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto             | SV 9677.880                                                                                                                                                                                                         |
| Descrizione prodotto        | Design compatto che non pregiudica la profondità di installazione, grazie all'integrazione meccanica nei componenti montati sulle sbarre o sopra di esse (interasse 185 mm), consentendo installazioni salvaspazio. |
| Materiale                   | Poliammide                                                                                                                                                                                                          |
| Per dimensione              | 1 - 3                                                                                                                                                                                                               |
| Adatto per nr. d'ord.       | 9677.100<br>9677.110<br>9677.115<br>9677.200<br>9677.210<br>9677.215<br>9677.300<br>9677.310<br>9677.315<br>9677.340                                                                                                |
| Potenza nominale            | 2,5 VA                                                                                                                                                                                                              |
| Connessione elettrica       | Conduttori tondi 2,5 mm <sup>2</sup> (lunghezza 1,5 m)                                                                                                                                                              |
| Insulation material (class) | B                                                                                                                                                                                                                   |
| Primary current             | 600 A                                                                                                                                                                                                               |
| Secondary current           | 5 A                                                                                                                                                                                                                 |

## Caratteristiche

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Accuracy Class            | 1                                                                          |
| Test specification        | IEC 60 044-1<br>EN 60715<br>DIN VDE 0414<br>DIN 42 600-2                   |
| Connessione di conduttori | 2,5 - 4 mm <sup>2</sup>                                                    |
| Frequenza nominale        | 50 - 60 Hz                                                                 |
| Confezione                | 1 pz.                                                                      |
| Peso netto                | 0,3 kg                                                                     |
| Peso lordo                | 0,32 kg                                                                    |
| Codice tariffa doganale   | 85043129                                                                   |
| ETIM 9                    | EC002048                                                                   |
| ECLASS 8.0                | 27141146                                                                   |
| Descrizione prodotto      | SV Trasformatore amperometrico per NH 185mm, Gr. 1-3 , 600 A/5 A, 50-60 Hz |

## Approvazioni

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |
|-------------|---------------------------------------------------------------|