

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.718

Blue e+ フィルターファンユニット

State: 2026/05/13 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.718 - Blue e+ フィルターファンユニット

面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。換気性能：20 - 1160m³/h。保護等級は基準に従ってIP 54。



Features

品番	SK 3243.718
仕様	ウォール型
製品説明	斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
メリット	プリーツフィルターを使用 (出荷時状態) しているため、最大限の風量を実現 ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました 最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に 斜流ファン技術は、圧力安定性を向上させ、エンクロージャー内の均一かつ安定した換気を実現します 工具不要の組み立て
材質	プラスチック

Features

塗装色	RAL 9005
同梱品	組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む
ファン	斜流、単相コンデンサーモーター
風量 (無障害フロー)、プリーツ フィルター付き	50 Hz の場合: 625 m ³ /h 60 Hz の場合: 716 m ³ /h
風量、付属するフィルタールー バー併用時 (プリーツフィルターを 使用)	50 Hz の場合: 565 m ³ /h 60 Hz の場合: 645 m ³ /h
風量 (無障害フロー)、フリース フィルター付き	50 Hz の場合: 540 m ³ /h 60 Hz の場合: 590 m ³ /h
風量、付属するフィルタールー バー併用時 (フリースフィルターを 使用)	50 Hz の場合: 444 m ³ /h 60 Hz の場合: 498 m ³ /h
定格電圧	115 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 78.7 W 60 Hz の場合: 102.8 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.81 A 60 Hz の場合: 0.9 A
寸法 :	幅: 323 mm 高さ: 323 mm 奥行: 144.5 mm
取り付け可能奥行	124 mm
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 292 mm カットアウト高さ: 292 mm

Features

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で IP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 6 A
注記:	フィルターファン 3237.XXX の場合は、電源をファンから出ている 2 本の単線 (長さ約 300 mm) につなぎますが、その他のすべてのフィルターファンについては、スプリングクランプ式端子台経由で結線します
動作温度範囲	-30 °C...55 °C
保管温度範囲	-30 °C...70 °C
騒音レベル	50 Hz の場合: 62 dB(A) 60 Hz の場合: 65 dB(A)
1パック	1 個
純質量	3.12 kg
総質量	3.12 kg
関税率番号	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
製品説明	SK Blue e+ フィルターファンユニット、625/716 m ³ /h、115 V、単相、50 Hz/60 Hz、幅x高さx奥行 323x323x144.5 mm、RAL 9005

Approvals

Approvals

CSA

30 - KC Korea

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Explanations

CE適合宣言書