

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3302.110**

**ウォール型クーリングユニット  
トップサーム Blue e**

State: 2026/07/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3302.110 - ウォール型クーリングユニット トップサー ム Blue e 0.3 ~ 4 kW

エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。300 W から 4000 W までの冷却能力を有し、1000 W 以上のタイプには電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。「横型」および「薄型」の特殊形体もご用意できます。



## Features

品番	SK 3302.110
仕様	ウォール型
製品説明	冷却能力 300 W ~ 4000 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。1000 W 以上のタイプには、電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。
メリット	Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
同梱品	疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー 配線済み（差し込み式ターミナルストリップ） 穴加工用テンプレート 固定部品

# Features

総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 0.32 kW 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 0.16 kW
定格電圧	115 V、単相、60 Hz
定格電流 最大	60 Hz の場合: 3.3 A
起動電流 (最大)	60 Hz の場合: 8 A
風量 (無障害フロー)	外部循環経路: 310 m <sup>3</sup> /h 内部循環経路: 345 m <sup>3</sup> /h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.03
仕様	ウォール型
寸法:	幅: 280 mm 高さ: 550 mm 奥行: 140 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
冷媒/冷却剤	冷媒: R-513A 量: 0.13 kg 地球温暖化係数 (GWP): 631 CO2 同等 (CO2e): 0.08 t
温度制御	ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	54 °C
保管温度範囲	-40 °C...70 °C
設定範囲	30 °C...54 °C

# Features

---

定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.31 kW 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.36 kW
許容最大圧力 (p 最大)	25 バール
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
1パック	1 個
純質量	12.191 kg
総質量	12.833 kg
関税率番号	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
製品説明	SK cooling unit TopTherm, wall-mounted, 0.38 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, Sheet steel, WHD: 280 x 550 x 140 mm

---

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書 Declaration of conformity - F-gas regulation UKCA適合宣言書

---