

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3302.210**

**ウォール型クーリングユニット  
トップサーム Blue e**

State: 2026/05/25 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3302.210 - ウォール型クーリングユニット トップサー ム Blue e 0.3 ~ 4 kW

エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。300 W から 4000 W までの冷却能力を有し、1000 W 以上のタイプには電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。「横型」および「薄型」の特殊形体もご用意できます。



## Features

|      |  |
|------|--|
| 品番   | SK 3302.210  |
| 仕様   | ウォール型  |
| 製品説明 | 冷却能力 300 W ~ 4000 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。1000 W 以上のタイプには、電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。 |
| メリット | Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用         |
| 材質   | ステンレス、1.4301 (AISI 304)  |
| 塗装色  | RAL 9007   |
| 同梱品  | 疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー<br>配線済み（差し込み式ターミナルストリップ）<br>穴加工用テンプレート<br>固定部品                       |

# Features

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 総冷却能力、DIN EN 14511準拠                | 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 0.32 kW<br>冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 0.16 kW         |
| 定格電圧                                | 115 V、単相、60 Hz   |
| 品番について                              | 納期についてはお問合せ下さい   |
| 定格電流 最大                             | 60 Hz の場合: 3.3 A   |
| 起動電流 (最大)                           | 60 Hz の場合: 8 A   |
| 風量 (無障害フロー)                         | 外部循環経路: 310 m <sup>3</sup> /h<br>内部循環経路: 345 m <sup>3</sup> /h         |
| エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz<br>L35 L35  | 成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.03   |
| 仕様                                  | ウォール型  |
| 寸法 :                                | 幅: 280 mm<br>高さ: 550 mm<br>奥行: 140 mm                                  |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠                  | 外部循環 IP34<br>内部循環 IP 54  |
| Protection category NEMA            | UL Type 12   |
| 冷媒/冷却剤                              | 冷媒: R-513A<br>量: 0.1 kg<br>地球温暖化係数 (GWP): 631<br>CO2 同等 (CO2e): 0.08 t |
| 温度制御                                | ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)   |
| 動作温度範囲                              | 10 °C...55 °C  |
| Operating temperature max @60<br>Hz | 54 °C  |
| 保管温度範囲                              | -40 °C...70 °C   |

# Features

---

|               |  |
|---------------|--|
| 設定範囲          | 30 °C...54 °C  |
| 定格出力 Pel      | 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.31 kW<br>定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.36 kW |
| 許容最大圧力 (p 最大) | 25 バール   |
| 適用ヒューズ        | 遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A  |
| 1パック          | 1 個  |
| 純質量           | 13.3 kg  |
| 総質量           | 14 kg  |
| 関税率番号         | 84158200   |
| ETIM 9        | EC000855   |
| ETIM 8        | EC000855   |
| ECLASS 8.0    | 27180704   |

# Approvals

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized)     |
| Explanations | CE適合宣言書<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>UKCA適合宣言書 |