

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.520

**ウォール型クーリングユニット
トップサーム Blue e**

State: 2026/05/06 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.520 - ウォール型クーリングユニット トップサー ム Blue e 0.3 ~ 4 kW

エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。300 W から 4000 W までの冷却能力を有し、1000 W 以上のタイプには電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。「横型」および「薄型」の特殊形体もご用意できます。



Features

品番	SK 3303.520
仕様	ウォール型
製品説明	冷却能力 300 W ~ 4000 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。1000 W 以上のタイプには、電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。
メリット	Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
同梱品	疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー 配線済み（差し込み式ターミナルストリップ） 穴加工用テンプレート 固定部品

Features

総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 0.5 kW 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 0.66 kW 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 0.33 kW 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 0.4 kW
定格電圧	200 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 2.9 A 60 Hz の場合: 3.3 A
起動電流 (最大)	50 Hz の場合: 5.9 A 60 Hz の場合: 7.3 A
風量 (無障害フロー)	外部循環経路: 315 m ³ /h 内部循環経路: 265 m ³ /h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.41 成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.5
仕様	ウォール型
寸法:	幅: 280 mm 高さ: 550 mm 奥行: 210 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
冷媒/冷却剤	冷媒: R134a 量: 0.17 kg 地球温暖化係数 (GWP): 1,430 CO ₂ 同等 (CO ₂ e): 0.24 t
温度制御	e-コンフォートコントローラー (工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲	10 °C...55 °C
保管温度範囲	-40 °C...70 °C

Features

設定範囲	20 °C...55 °C
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.39 kW 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.44 kW 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.45 kW 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.51 kW
許容最大圧力 (p 最大)	28 バール
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
1パック	1 個
純質量	16.15 kg
総質量	17 kg
関税率番号	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------