Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2500.211 LED システム照明灯

State: 2025/11/12 (Source: rittal.com/jp-ja)



SZ 2500.211 - LED システム照明灯

LED システム照明灯 - エンクロージャー専用に開発された最初の照明灯!より多くの光を隅々にまで届ける革新的な LED 技術。





Features

品番	SZ 2500.211
仕様	コンセント付き
メリット	エンクロージャー内の隅々にまで届く光 クリップ留め、ねじ留めあるいはマグネット固定の中から選べます あらゆるユースケースに適合する装備
仕様	ソケット 90° 回転可能なコネクター 光の分散を調節
材質	照明本体:押し出し成形アルミニウム ランプカバー:ポリカーボネート製 ランプホルダー:PC-ABS
塗装色	ハウジング:RAL 7016
同梱品	固定ねじを含む
定格出力	11 W

© Rittal 2025 2

Features

可能な連結	給電、極数 3 直接配線 (渡り配線)、極数 3 ドアスイッチ
Overvoltage category	II
保護等級	II(遮断保護)
照明器具、取り付け方式	ねじ固定式 クリップ固定
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
定格絶縁電圧	300 V AC
取り付け方法	25 mm ピッチ間隔でエンクロージャープロファイル (エンクロージャーフレーム) に直接取り付けます
光束	900 lm
電灯色	4000 K (昼白色)
注記:	接続アクセサリーは別途ご発注ください
寸法:	幅: 437 mm 高さ: 80 mm 奥行: 44 mm
動作温度範囲	-20 °C55 °C
ソケット	GB (タイプG、BS 1363)
定格電圧	100 V~230 V、単相、50 Hz/60 Hz
仕様 (コンセント)	GB (タイプG、BS 1363)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
1パック	1個
純質量	0.5

© Rittal 2025

Features

総質量	0.628
関税率番号	94054990
EAN	4028177811355
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

Approvals

Approvals	CQC-CCC ENEC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025