Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3105.380

エンクロージャー用ヒーター


State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3105.380 - エンクロージャー用ヒーター ファン付き

相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャー内の気温が露点温度を下回ることを防ぐため、エンクロージャー内における結露の発生も防ぎます。腐食または電気回路の短絡の結果起こる損傷は回避されます。ファン付きタイプ。連続熱出力 235 ~ 800 W。







Features

品番	SK 3105.380	
製品説明	相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャー内の気温が露点温度を下回ることを防ぐため、エンクロージャー内における結露の発生も防ぎます。腐食または電気回路の短絡の結果起こる損傷は回避されます。	
材質	アルミニウム、アルマイト処理	
同梱品	ファン付き PTC ヒーター 固定部品	
連続熱出力	ファンを使用時の連続熱出力	
ファン内蔵	Yes	

© Rittal 2025

Features

注記:	エンクロージャー内の正確な温度調節には、サーモスタットの使用をお勧めします 搭載機器表面の結露を防止するために、湿度センサーを使用して ヒーターを制御することを推奨します エンクロージャーのサイズが大きい場合は、出力の小さいヒーター を複数使用したほうが効果的です。	
	を 後	
品番について	使用温度 -40 ℃ での使用が可能です。ご要望があれば、製造者宣言 書を提供いたします。	
連続熱出力 (10 °C)	250 W - 265 W	
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz	
寸法:	幅: 103 mm 高さ: 200 mm 奥行: 103 mm	
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A	
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20	
保護等級	Ⅱ(遮断保護)	
動作温度範囲	-33 °C65 °C	
1パック	1個	
純質量 0.96		
総質量	1.194	
関税率番号	85162999	
EAN	4028177662865	
E-Number Sweden	E3404403	
ETIM 9	EC000737	
ETIM 8	EC000737	

© Rittal 2025 3

Features

ECLASS 8.0	27180710

Approvals

Approvals	CSA
	UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025