

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3124.300

IoT インターフェース

State: 2025/06/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3124.300 - IoT インターフェース

IoT インターフェースは、物理的な環境状態の監視を目的とする、リタール冷却ソリューションやセンサー類のインテリジェントネットワーキングを実現するための中心的な要素です。多種多様なインターフェースとプロトコルを備えており、データ収集や、上位の IT システム、あるいは、機械の状態をローカルで監視するシステムへのデータ転送に使用されます。

Features

品番	SK 3124.300
製品説明	IoT インターフェースは、リタール冷却ソリューションや物理的な環境状態の監視を目的とするセンサー類のインテリジェントネットワーキングを実現するための中心的な要素です。多種多様なインターフェースとプロトコルを備えており、データ収集や、上位の IT システム、あるいは、機械の状態をローカルで監視するシステムへのデータ転送に使用されます。
メリット	デジタル化とネットワーキングは、あらゆる企業に大きなチャンスをもたらします。IoT インターフェースを使用することで、リタールの冷却ソリューションや物理的な環境状態の監視を行うためのセンサー類を、自動化ロジックに手を加えることなくインダストリー 4.0 環境に接続することが、容易に実現可能です。 プラグアンドプレイ：IoT インターフェースの環境設定および動作確認は、内蔵のウェブサーバー経由で、素早く、簡単かつプログラミングを一切行わずに行うことができます。
材質	プラスチック (UL 94-V0)
塗装色	RAL 7016
同梱品	IoT インターフェース USB ケーブル (USB A プラグを USB マイクロ B プラグに) Blue e+ クーリングユニット用アングルブラケット
電源接続	プッシュイン式スプリング式端子台

Features

バスシステム インターフェース	2 x RJ45 CANバス
ネットワークインターフェース	イーサネット IPv4/IPv6 10BASE-T、100BASE-T および 1000BASE-T 経由の IEEE 802.3 に準拠のイーサネット
インターフェース	1 x microUSB タイプ B (デバイス)、USB 2.0 用 1 x microSD メモリーカードスロット、SD 2.0 用 1 x USB 2.0 High Speed 機能 (EHCI) 1 x 確定ボタン 1 x プッシュイン式スプリング式端子台、NTC センサー用 2 x RJ45 ソケット、RS 485 インターフェース用 (温度管理ユニット用インターフェース)
取り付けについてのご注意	IoT インターフェースは、スプリング式メタルクリップによって、DIN EN 60 715 準拠の 35 x 7.5 トップハットレール (DIN レール) 上、あるいはアングルブラケットを使って、Blue e+ クーリングユニットの背面に固定することができます。
注記：	IoT インターフェイスは、ファームウェア 1.11.0 以降の Blue e+ クーリングユニットでのみサポートされています。 Blue e シリーズのクーリングユニットのネットワーク化には、(3124.300) Blue e IoT アダプターがさらに必要です。

Features

プロトコル	OPC-UA SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Modbus/TCP TCP/IPv4 TCP/IPv6 Radius Telnet SSH FTP SFTP HTTP HTTPS NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP
-------	--

寸法：	幅: 18 mm 高さ: 117 mm 奥行: 120 mm
-----	--------------------------------------

動作温度範囲	0 °C...70 °C
--------	--------------

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
-------------------------	-------

1パック	1 個
------	-----

純質量	0.27
-----	------

総質量	0.28
-----	------

関税率番号	85234920
-------	----------

Features

EAN	4028177924369
E-Number Sweden	E2809800
ETIM 9	EC001099
ETIM 8	EC001099
ECLASS 8.0	27143136

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	EAC
Explanations	CE適合宣言書