Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3178.800 ウォール型クーリングユニット Blue e+ S

State: 2025/11/24 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3178.800 - ウォール型クーリングユニット Blue e+ S 0.3 kW ~ 1 kW

実績のある Blue e+ テクノロジーを搭載した Blue e+ S クーリングユニットは、世界最高レベルのエネルギー効率を提供します。それに伴い、機械や設備による CO図 フットプリントも削減されます。新しいデザインで、多くのスマートな機能を備えています。

Features

品番	SK 3178.800
仕様	ウォール型
メリット	約75% の省エネとカーボンフットプリントの削減により、お客様
	のカーボンニュートラルの取り組みに貢献
	マルチ電圧対応と国際認証各種取得により世界中で使用可能
	IoT インターフェースを介したでなモニタリング
	リタール Scan & Service アプリによる、快適な操作
材質	鋼板製
General colour	RAL 7035
塗装色	エンクロージャー:RAL 7035
	プラスチックルーバー:RAL 7012
同梱品	取り付け部品を含む
	配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
	凝縮水自動気化装置が装備されています
オプション	Blue e+ ジェネレーションのクーリングユニットやチラーを遠隔監
	視およびネットワーク化するには、品番 3124.300 の IoT インター
	フェースをご使用ください。デバイスのデータ、状態およびシステ
	ムメッセージを遠隔監視することにより、機械の可用性 (稼働率) お
	よびプロセスの信頼性を向上させてください。

© Rittal 2025

Features

総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 0.3 kW
	冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 0.3 kW
	冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 0.22 kW
	冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 0.22 kW
定格電圧	110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
注記:	取り付けについての注意事項を守ってください。
	ソフトウェアをダウンロードすることにより、契約当事者とリター
	ルの間で、これらのライセンス条件に従って、ソフトウェアを無料
	で使用するための契約が締結されます。
	半屋外エリアでのみ使用可能 (説明についてはマニュアルをご覧く
	ださい)
品番について	許容電圧範囲: 110 V -10% (99 V) 、240 V +10% (264 V)
定格出力	0.22 kW
風量(無障害フロー)	外部循環経路: 366.6 m³/h
	内部循環経路: 366.6 m³/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.8
L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.8
仕様	ウォール型
寸法:	幅: 300 mm
	高さ: 570 mm
	奥行: 159 mm
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 280 mm
	カットアウト高さ: 550 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	内部循環 IP 55
Protection category NEMA	UL Type 12
	UL Type 3R

© Rittal 2025 3

Features

冷媒/冷却剤	冷媒: R-513A
	量: 0.13 kg
	地球温暖化係数 (GWP): 631
	CO2 同等 (CO2e): 0.08 t
温度制御	e+ コントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲	-20 °C60 °C
保管温度範囲	-40 °C70 °C
使用温度範囲、冷媒回路 (アクティ ブ)	3 °C60 °C
使用温度範囲 (ヒートパイプ)	-20 °C45 °C
設定範囲	20 °C50 °C
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.17 kW
	定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.17 kW
	定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.2 kW
	定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.2 kW
許容最大圧力 (p 最大)	32 バール
1パック	1個
純質量	12.2
総質量	13.2
関税率番号	84158200
EAN	4028177949959
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

© Rittal 2025 4

Approvals

Approvals	30 - KC Korea
	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
Explanations	CE適合宣言書
	Declaration of conformity - F-gas regulation

© Rittal 2025 5