
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3182.125 プリーツフィルター

State: 2025/12/02 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3182.125 - プリーツフィルター フィルターファンユニットとルーフ型ファン、クーリングユニットとチラー用

高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。また、フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。



Features

品番	SK 3182.125
仕様	フィルターファン/フィルタールーバー用
材質	プリーツフィルター:ポリエステル、メルトブローンポリカーボ ネートをベースにしています 吸収マット:100 % ポリエステル製
塗装色	白
注記:	機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正 フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。

© Rittal 2025

Features

適用品番	3240.3xx
	3240.7xx
	3240.900
	3241.7xx
	3241.900
寸法:	幅: 212.5 mm
	高さ: 212.5 mm
	奥行: 21 mm
寸法 (吸収マット)	幅: 221 mm
	高さ: 221 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55、フィルターファンユニット / フィルタールーバーに取り付け
	た場合
品番について	EMC フィルターファンユニットでの使用には適していません。
1パック	5個
純質量	0.35
総質量	0.38
関税率番号	56039390
EAN	4028177969094
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approvals

Approvals UR + C-UR (recognized)	
----------------------------------	--

© Rittal 2025 3