

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3328.600**

**ウォール型クーリングユニット  
トップサーム Blue e**

State: 2026/06/20 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3328.600 - ウォール型クーリングユニット トップサー ム Blue e 0.3 ~ 4 kW

エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。300 W から 4000 W までの冷却能力を有し、1000 W 以上のタイプには電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。「横型」および「薄型」の特殊形体もご用意できます。



## Features

品番	SK 3328.600
仕様	ウォール型
製品説明	冷却能力 300 W ~ 4000 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。1000 W 以上のタイプには、電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。
メリット	Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
材質	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
塗装色	RAL 9007

# Features

---

同梱品	疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー 配線済み（差し込み式ターミナルストリップ） 穴加工用テンプレート 固定部品 凝縮水自動気化装置が装備されています
総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 2.1 kW 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 2.39 kW 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1.52 kW 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1.76 kW
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
品番について	納期についてはお問合せ下さい
定格電流 最大	50 Hz の場合: 5.8 A 60 Hz の場合: 7.1 A
起動電流（最大）	50 Hz の場合: 20 A 60 Hz の場合: 22 A
風量（無障害フロー）	外部循環経路: 980 m <sup>3</sup> /h 内部循環経路: 980 m <sup>3</sup> /h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.44 成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.21
仕様	ウォール型
寸法：	幅: 400 mm 高さ: 1,580 mm 奥行: 295 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12

---

# Features

冷媒/冷却剤	冷媒: R-513A 量: 0.95 kg 地球温暖化係数 (GWP): 631 CO2 同等 (CO2e): 0.6 t
温度制御	e-コンフォートコントローラー (工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲	10 °C...55 °C
保管温度範囲	-40 °C...70 °C
設定範囲	20 °C...55 °C
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.86 kW 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 1.08 kW 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1.02 kW 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1.23 kW
許容最大圧力 (p 最大)	28 バール
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 16 A
1パック	1 個
純質量	65.55 kg
総質量	69 kg
関税率番号	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
製品説明	SK cooling unit Blue e, wall-mounted, 2.2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stainless steel, WHD: 400 x 1580 x 295 mm

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)

---

Explanations	CE適合宣言書
	Declaration of conformity - F-gas regulation
	UKCA適合宣言書