

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3329.544

ウォール型クリーニングユニット  
トップサーモ Blue e、NEMA 4X

State: 2026/02/12 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3329.544 - ウォール型クーリングユニット トップサー ム Blue e、NEMA 4X 0.5 ~ 2.5 kW

冷却能力 500 W ~ 2.500 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。保護等級 NEMA 4X。



## Features

品番	SK 3329.544
仕様	ウォール型
製品説明	エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。保護等級 NEMA 4X。
メリット	Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラ付きクーリングユニット用
材質	ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
塗装色	RAL 7001

# Features

同梱品	疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー 配線済み (差し込み式ターミナルストリップ) 穴加工用テンプレート 固定部品 凝縮水自動気化装置が装備されています
総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 2.43 kW 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 2.57 kW 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1.9 kW 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 2 kW
定格電圧	400 V、三相、50 Hz 460 V、三相、60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 3.3 A 60 Hz の場合: 3.4 A
起動電流 (最大)	50 Hz の場合: 6.8 A 60 Hz の場合: 7.6 A
風量 (無障害フロー)	外部循環経路: 1,200 m <sup>3</sup> /h 内部循環経路: 1,200 m <sup>3</sup> /h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.79 成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.44
仕様	ウォール型
寸法:	幅: 405 mm 高さ: 1,650 mm 奥行: 388 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 55
Protection category NEMA	NEMA 4X

# Features

冷媒/冷却剤	冷媒: R-513A 量: 1.1 kg 地球温暖化係数 (GWP): 631 CO <sub>2</sub> 同等 (CO <sub>2</sub> e): 0.69 t
温度制御	e-コンフォートコントローラー (工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲	10 °C...50 °C
保管温度範囲	-40 °C...70 °C
設定範囲	20 °C...50 °C
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 1.36 kW 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 1.78 kW 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1.45 kW 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1.75 kW
許容最大圧力 (p 最大)	28 バール
適用ヒューズ	モーター保護スイッチ: 6.3...10 A
1パック	1 個
純質量	90
総質量	96
関税率番号	84158200
EAN	4028177389489
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC
Explanations	FCC CE適合宣言書 UKCA適合宣言書