


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3359.600

**ルーフ型クーリングユニット トップ
プサーム Blue e**

State: 2026/04/15 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3359.600 - ルーフ型クーリングユニット トップサーム Blue e 全冷却能力 0.50 ~ 4.00 kW

冷却能力 500 W ~ 4,000 W までの、エネルギー効率に優れている Blue e ルーフ型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。



Features

| | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番 | SK 3359.600 |
| 仕様 | ルーフ型 |
| 製品説明 | エネルギー効率に優れている Blue e ルーフ型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。 |
| メリット | Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用 |
| 材質 | ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| 塗装色 | RAL 9007 |

Features

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 同梱品 | 疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー 凝縮水自動気化装置が装備されています 配線済み（差し込み式ターミナルストリップ） 穴加工用テンプレート 固定部品 |
| 総冷却能力、DIN EN 14511 準拠 | 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 0.77 kW 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 0.78 kW 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 0.6 kW 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 0.47 kW |
| 定格電圧 | 230 V、単相、50 Hz/60 Hz |
| 注記： | ルーフ型クーリングユニット 3273.500 は騒音レベルが低いので、 オフィス環境においても使用できます。 |
| 定格電流 最大 | 50 Hz の場合: 2.8 A 60 Hz の場合: 3.7 A |
| 起動電流（最大） | 50 Hz の場合: 9.2 A 60 Hz の場合: 9 A |
| 風量（無障害フロー） | 外部循環経路: 800 m ³ /h 内部循環経路: 585 m ³ /h |
| エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35 | 成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.14 成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.86 |
| 仕様 | ルーフ型 |
| 寸法： | 幅: 597 mm 高さ: 417 mm 奥行: 380 mm |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | 外部循環 IP34 内部循環 IP 54 |

Features

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 冷媒/冷却剤 | 冷媒: R-513A 量: 0.4 kg 地球温暖化係数 (GWP): 631 CO2 同等 (CO2e): 0.25 t |
| 電源接続 | 差し込み式ターミナルストリップ |
| デューティーサイクル | 100 % |
| 温度制御 | e-コンフォートコントローラー (工場出荷時設定 +35 °C) |
| 動作温度範囲 | 10 °C...55 °C |
| 保管温度範囲 | -40 °C...70 °C |
| 設定範囲 | 20 °C...55 °C |
| 定格出力 Pel | 定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.36 kW 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.42 kW 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.44 kW 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.48 kW |
| 許容最大圧力 (p 最大) | 28 バール |
| 適用ヒューズ | 遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A |
| 品番について | 納期についてはお問合せ下さい |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 30.2 kg |
| 総質量 | 37.25 kg |
| 関税率番号 | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

Features

製品説明

SK cooling unit Blue e, roof-mounted, 0.77 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stainless steel, WHD: 597 x 417 x 380 mm

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA

Explanations

CE適合宣言書
Declaration of conformity - F-gas regulation
UKCA適合宣言書