

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3385.600**

**ルーフ型クーリングユニット トップ  
プサーム Blue e**

State: 2026/05/03 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3385.600 - ルーフ型クーリングユニット トップサーム Blue e 全冷却能力 0.50 ~ 4.00 kW

冷却能力 500 W ~ 4,000 W までの、エネルギー効率に優れている Blue e ルーフ型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。



## Features

品番	SK 3385.600
仕様	ルーフ型
製品説明	エネルギー効率に優れている Blue e ルーフ型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。
メリット	Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
材質	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
塗装色	RAL 9007

# Features

---

同梱品	疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー 凝縮水自動気化装置が装備されています 配線済み（差し込み式ターミナルストリップ） 穴加工用テンプレート 固定部品
総冷却能力、DIN EN 14511 準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 2 kW 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 2.14 kW 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1.58 kW 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1.51 kW
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
注記：	ルーフ型クーリングユニット 3273.500 は騒音レベルが低いので、 オフィス環境においても使用できます。
定格電流 最大	50 Hz の場合: 6.5 A 60 Hz の場合: 7.9 A
起動電流（最大）	50 Hz の場合: 19.7 A 60 Hz の場合: 17.9 A
風量（無障害フロー）	外部循環経路: 1,760 m <sup>3</sup> /h 内部循環経路: 470 m <sup>3</sup> /h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.96 成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.69
仕様	ルーフ型
寸法：	幅: 597 mm 高さ: 417 mm 奥行: 475 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 54

---

# Features

冷媒/冷却剤	冷媒: R-513A 量: 0.9 kg 地球温暖化係数 (GWP): 631 CO2 同等 (CO2e): 0.57 t
電源接続	差し込み式ターミナルストリップ
デューティサイクル	100 %
温度制御	e-コンフォートコントローラー (工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	53 °C
保管温度範囲	-40 °C...70 °C
設定範囲	20 °C...53 °C
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 1.02 kW 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 1.27 kW 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1.15 kW 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1.29 kW
許容最大圧力 (p 最大)	28 バール
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
品番について	納期についてはお問合せ下さい
1パック	1 個
純質量	42 kg
総質量	51 kg
関税率番号	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855

# Features

---

ECLASS 8.0

27180704

---

製品説明

SK cooling unit Blue e, roof-mounted, 2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz,  
Stainless steel, WHD: 597 x 417 x 475 mm

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)

UL + C-UL - FTFA

---

Explanations

CE適合宣言書

Declaration of conformity - F-gas regulation

UKCA適合宣言書