


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3452.500

導体接続クランプ

State: 2024/04/29 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3452.500 - 導体接続クランプ

円形導体と銅板フレックスバーの接続用。

Features

品番	SV 3452.500
製品説明	丸形ケーブルおよび銅板フレックスバーを接続するために使用します。
材質	銅板製
表面	亜鉛メッキ、不動態化済
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	10.5 x 11 mm
注記：	撚線ケーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用 ください
丸型ケーブル用コネクタ	16 - 50 mm ²
適用バスバー厚さ	5 mm
1パック	15 個
質量/パック	1.02 kg
関税率番号	85369010
EAN	4028177042698
ETIM 7.0	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

Approvals

Approvals

C-UR

UR + C-UR (recognized)

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書