


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3454.500**

**導体接続クランプ**

State: 2026/05/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3454.500 - 導体接続クランプ

円形導体と銅板フレックスバーの接続用。

## Features

品番	SV 3454.500
製品説明	丸形ケーブルおよび銅板フレックスバーを接続するために使用します。
材質	銅板製
表面	亜鉛メッキ、不動態化済
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	22.5 x 20 mm
注記：	撚線ケーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用 ください
丸型ケーブルの接続サイズ	70 - 185 mm <sup>2</sup>
適用バスバー厚さ	5 mm
1パック	15 個
純質量	1.95 kg
総質量	1.982 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	7.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001

# Features

---

ECLASS 8.0

27141146

---

製品説明

SV Conductor connection clamp, 70-185 mm<sup>2</sup>, clamping area  
WH: 22,5x20 mm, for bar thickness 5 mm

# Approvals

---

Approvals

UR + C-UR (recognized)

---

Explanations

CE適合宣言書  
UKCA適合宣言書