
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 3458.500 導体接続クランプ

State: 2025/10/27 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 3458.500 - 導体接続クランプ

円形導体と銅板フレックスバーの接続用。

Features

品番	SV 3458.500
製品説明	丸形ケーブルおよび銅板フレックスバーを接続するために使用しま す。
材質	鋼板製
表面	亜鉛メッキ、不動態化済
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	16.5 x 15 mm
注記:	撚線ーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用 ください
丸型ケーブルの接続サイズ	35 - 70 mm ²
適用バスバー厚さ	10 mm
1パック	15 個
純質量	1.65
総質量	1.679
PCF/VE (Cradle to Gate)	6.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	85369010
EAN	4028177042766
ETIM 9	EC000001

© Rittal 2025 2

Features

ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3