

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3554.000

## プレートクランプ

State: 2026/05/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3554.000 - プレートクランプ

銅板フレックスバー同士を連結させるために使います。特殊加工は不要です。

## Features

品番	SV 3554.000
製品説明	銅板フレックスバー同士を連結させるために使います。特殊加工は不要です。
材質	銅板製
表面	亜鉛メッキ、不動態化済
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)	34 x 10 mm
適用バスバー	12 x 5 ~ 30 x 10
適用バスバー	E-Cu (電気銅) 製バスバー
1パック	3 個
純質量	0.699 kg
総質量	0.8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	3.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

# Features

---

製品説明

SV Plate clamp, for laminated copper bar, clamping area WH:  
34x10 mm, for busbar WH: 12x5-30x10 mm

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書  
UKCA適合宣言書