

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.082

バスバークランプ

State: 2026/03/14 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.082 - バスバークランプ

Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナル上で、銅バーやバスバーを簡単に固定するために使用します。



Features

品番	AS 4050.082
仕様	板厚 5 mm あるいは 10 mm の短い銅バーを 3 本まで同時に挟み込むことが可能
製品説明	Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナルのバスバークランプは、銅バーの加工を容易にします。穴あけ加工およびねじ切りに適しています。
厚さ 5 mm の場合の加工可能な長さ	150 - 300 mm
加工可能な高さ (最高)	30 - 120 mm
厚さ 10 mm の場合の加工可能な長さ	150 - 1,000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars	Yes
適用品番	4050.101 4055.911 4055.912

Features

1パック	2個
------	----

関税率番号	84669360
-------	----------

ETIM 9	EC003010
--------	----------

ETIM 8	EC003010
--------	----------

ECLASS 8.0	36609190
------------	----------

製品説明	AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm
------	--