## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4050.318 ねじ切りオプション

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



## AS 4050.318 - ねじ切りオプション Perforex LC 3030 用

Perforex LC レーザーセンター用ねじ切りオプション、M3  $\sim$  M10 用クランプユニットおよびタップを含む。



#### **Features**

品番	AS 4050.318
仕様	6 つのマガジンロケーションを備えた移動式工具マガジン ツールホルダー 追加のドライブユニット
製品説明	Perforex LC レーザーセンターでねじ穴を挿入するためのねじ切り オプション。
メリット	ねじ穴付き仕様の加工も可能 加工ヘッドを追加すると、レーザー加工機能をねじ切り機能に素早 く自動的に変更することが可能になります
同梱品	タップ M3 ~ M10 用クランプユニットを含む
加工可能な高さ (最高)	600 mm
材料厚み	5 mm
適用品番	4050330
1パック	1個
純質量	78

© Rittal 2025

### **Features**

総質量	78
関税率番号	84669360
EAN	4028177806658
ECLASS 8.0	36600890

© Rittal 2025