

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.318 ねじ切りオプション

State: 2026/02/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.318 - ねじ切りオプション Perforex LC 3030 用

Perforex LC レーザーセンター用ねじ切りオプション、M3 ~ M10 用クランプユニットおよびタップを含む。



Features

品番	AS 4050.318
仕様	6つのマガジンロケーションを備えた移動式工具マガジン ツールホルダー 追加のドライブユニット
製品説明	Perforex LC レーザーセンターでねじ穴を挿入するためのねじ切りオプション。
メリット	ねじ穴付き仕様の加工も可能 加工ヘッドを追加すると、レーザー加工機能をねじ切り機能に素早く自動的に変更することが可能になります
同梱品	タップ M3 ~ M10 用クランプユニットを含む
加工可能な高さ (最高)	600 mm
材料厚み	5 mm
適用品番	4050330
1パック	1 個
純質量	78

Features

総質量	78
関税率番号	84669360
EAN	4028177806658
ECLASS 8.0	36600890