

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.437

MC3 サポートレールカッター

State: 2026/06/24 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.437 - MC3 サポートレールカッター

Cレール 30/15 やサポートレール TS 35/7.5 および TS 35/15 (DIN レール) のバリの出ないカッティングを実現する手動式プロファイル (レール) カッター。希望するレールの長さは、ルーラー (mm/inch) と調整可能なエンドストップとで、繰り返し正確に設定できます。作業台上へ取り付けて使用します。



Features

品番	AS 4050.437
製品説明	Cレール 30/15 やサポートレール TS 35/7.5 および TS 35/15 (DIN レール) のバリの出ないカッティングを実現する手動式プロファイル (レール) カッター。希望するレールの長さは、ルーラー (mm/inch) と調整可能なエンドストップとで、繰り返し正確に設定できます。作業台上へ取り付けて使用します。
メリット	プロファイルレールやサポートレールの低コストな手動切断 プロファイルレールやサポートレールのカッティングを、手作業による切断よりも、容易にします 偏心レバーで、大きな力を使用せずに、バリの出ないカッティング メンテナンスをあまり必要とせず、長寿命
設置スペース	幅: 1,343 mm 高さ: 1,162 mm 奥行: 312 mm
加工可能な材料	鋼板製 アルミニウム 銅

Features

1パック	1 個
純質量	15 kg
総質量	16.15 kg
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
製品説明	For cutting iron, copper and aluminium up to 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness, cutting width 2.7 mm