

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.451

自動ストリッピングマシン S22

State: 2026/06/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.451 - 自動ストリッピングマシン S22

さまざまな断面積のワイヤストリッピングを可能にする半自動機

Features

品番	AS 4050.451
仕様	タッチスクリーンディスプレイ 合計個数カウンター内蔵 デイリー個数カウンター内蔵 引きはがし長さやストリップ長さの無段階調整が可能
製品説明	さまざまな断面積のワイヤストリッピングを可能にする半自動機。
メリット	回転つまみによる簡単な断面設定 ワイヤーの挿入が容易 ユーザーフレンドリーな操作
仕様	電動式 ストリップ範囲 0.05 ~ 6 mm ² (AWG 30 ~ 10) ストリップ長さ 3 ~ 20 mm (0.12 ~ 0.79 インチ) 引きはがし長さ 3 ~ 20 mm (0.12 ~ 0.79 in.) 挿入長さ 22 mm (0.87 インチ)
同梱品	自動ストリッピングマシン S22 細い導線を引き込むためのスペシャルファンネル スペアカッター
寸法：	幅: 190 mm 高さ: 190 mm 奥行: 295 mm
定格電圧	100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
皮相電力	70 VA
タクトタイム	0.5 s

Features

1パック	1 個
純質量	8.5 kg
総質量	9.06 kg
関税率番号	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
製品説明	Stripping machine S 22, 0,05-6mm ²