## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.452 自動圧着マシン L8

State: 2025/09/20 (Source: rittal.com/jp-ja)



## AS 4050.452 - 自動圧着マシン L8

絶縁型スリーブ端子 (ばら) 用電空式自動ストリップ圧着装置。

## **Features**

品番	AS 4050.452
仕様	タッチスクリーンディスプレイ
製品説明	絶縁型スリーブ端子 (ばら) 用電空式自動ストリップ圧着装置。
メリット	簡単な操作
	絶縁型スリーブ端子の確実かつ素早い加工を実現
	工具を自動的に交換するため、セットアップ時間を必要としない
	特殊なケーブルの加工が可能
	素早い実装が可能
	断面積を自動認識
仕様	圧着範囲 0.5 ~ 2.5 mm² (AWG 20~14)
	圧着長さ 8 mm (0.31 インチ)
	挿入長さ 35 mm (1.378 インチ)
	特殊サイズのプラスチックカラー付きスリーブ端子の加工も可能
同梱品	自動圧着マシン L8
	振動式ボウルフィーダー $0.5\sim 1.5~ ext{mm}^2 ext{x}1$
	振動式ボウルフィーダー $1.5\sim 2.5~\mathrm{mm}^2~\mathrm{x}~1$
注記:	標準圧着形式 台形 - 他の形式に関してはお問い合わせください。
寸法:	幅: 390 mm
	高さ: 460 mm
	奥行: 330 mm
 圧縮空気接続	5.5 バール
定格電圧	100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz

© Rittal 2025

## **Features**

皮相電力	110 VA
圧着	台形圧着
タクトタイム	1.5 s
1パック	1個
純質量	34.6
総質量	34.67
関税率番号	84798997
EAN	4028177804869
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890

© Rittal 2025